

# Lectores de códigos de barras

## Datos técnicos

### Lectores de códigos de barras MICROSCAN

Lectores



Códigos de barras 1D

MS-3



QX-830



QX-870



HS-1



Tecnología integrada	láser	láser	láser	CCD
Velocidad máx. lecturas/segundo	1000	230	300-1400	230
Rango-distancia de lectura	51-254	25-356	25-762	25-356
Lectura de códigos de barras 1D	Code 39, Codabar, Code 93, Interleaved 2 of 5, Code 128, PDF417, Micro PDF417, Pharmacode, UPC, GS1 Databar. Applications Standard: UCC/EAN-128, AIAG			
Conexión USB	<input type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Conexión RS-232	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conexión LAN/Ethernet	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Dimensiones (a x al x f) mm	44,5x21,6x44,5	88x35x256	95x109x45	68x160x88
Peso gr.	57	212	453	220

Equipamiento

Sistema de barrido raster	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Dispositivo multi conector QX1	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Dispositivo multi conector IB-131	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Sensor de producto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Soporte de montaje omnidireccional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Fuente de alimentación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software ESP (easy-setup-program)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

■ incluido □ opcional

**IBEC SYSTEMS®**  
industrial marking & traceability

**IBEC SYSTEMS S.L.**  
Plaza Amézola, 4  
48012 Bilbao - Spain  
Tel. +34 94 444 66 56  
Fax +34 94 422 20 39  
e-mail ibec@ibec.es  
[www.ibec.es](http://www.ibec.es)